

**Artikelnummer:** 30733

**Kurzbeschreibung:** Steckregal, H 1800 x B 2200 x T 350 mm, wei ss

**Langbeschreibung:** Steckregal, H 1800 x T 350 mm, wei ss: Individuelle Komplettlösungen.

Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm. Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. Lieferbar in wei ss. Die Böden sind im Raster von 100 mm

höhenverstellbar. Einheitliche Ausführung:

Feldbelastung: 500 kg Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmä ssig verteilter Last Regalbreite von 1000

und 1200 mm: 1 Grundregal, 4 Böden Regalbreite

von 1400 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm 8 Böden

Regalbreite von 1600 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 8

Böden Regalbreite von 1800 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm

8 Böden Regalbreite von 2000 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000

mm 8 Böden Regalbreite von 2200 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B

1000 mm 8 Böden Regalbreite von 2400 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1

Anbauregal, B 1200 mm 8 Böden Regalbreite von 2600 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm

und 2 Anbauregale, je B 800 mm 12 Böden Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $a'câ€°-¥ 5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

**EAN/GTIN:** 4004514121448

