

DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, Breite: 600 mm

ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Stahlblechkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Sicherheitslasttür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar • Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- **Rückwand:** abschließbare, einflügelige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite bei Schränken ab 26 HE
- **Eigenschaften:** 1,5 mm starkes Stahlblech • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür • Türanschlag einfach wechselbar • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variable • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente • aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Unique Serie, grau



19" Netzwerkschrank Unique Serie, schwarz



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Innenansicht



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Rückseite



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Rückseite offen

| Produkt | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe | Farbe | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 19" Netzwerkschrank Unique Serie | 22 HE | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 1.164 mm | lichtgrau | DN-19 22U-6/6-1 | 11005579 |
| | | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 1.164 mm | schwarz | DN-19 22U-6/6B1 | 11005580 |
| | 26 HE | Glastür | 800 kg | 600 x 1.000 mm | 1.342 mm | schwarz | DN-1926U6/10-B1 | 11007266 |
| | | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 1.342 mm | lichtgrau | DN-19 26U-6/6-1 | 11005581 |
| | 32 HE | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 1.609 mm | lichtgrau | DN-19 32U-6/6-1 | 11005582 |
| | | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 1.609 mm | schwarz | DN-19 32U-6/6B1 | 11005610 |
| | 42 HE | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 2.053 mm | lichtgrau | DN-19 42U-6/6-1 | 11005585 |
| | | Glastür | 800 kg | 600 x 600 mm | 2.053 mm | schwarz | DN-1942U-6/6-B1 | 11007325 |