

DIGITUS®

## 19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, Breite: 600 mm

ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Stahlblechkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Sicherheitslasttür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar • Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- **Rückwand:** abschließbare, einflügelige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite bei Schränken ab 26 HE
- **Eigenschaften:** 1,5 mm starkes Stahlblech • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür • Türanschlag einfach wechselbar • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variable • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente • aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Unique Serie, grau



19" Netzwerkschrank Unique Serie, schwarz



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Innenansicht



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Rückseite



19" Netzwerkschrank Unique Serie, Rückseite offen

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique Serie	22 HE	Glastür	800 kg	600 x 600 mm	1.164 mm	lichtgrau	DN-19 22U-6/6-1	11005579
		Glastür	800 kg	600 x 600 mm	1.164 mm	schwarz	DN-19 22U-6/6B1	11005580
	26 HE	Glastür	800 kg	600 x 1.000 mm	1.342 mm	schwarz	DN-1926U6/10-B1	11007266
		Glastür	800 kg	600 x 600 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-19 26U-6/6-1	11005581
	32 HE	Glastür	800 kg	600 x 600 mm	1.609 mm	lichtgrau	DN-19 32U-6/6-1	11005582
		Glastür	800 kg	600 x 600 mm	1.609 mm	schwarz	DN-19 32U-6/6B1	11005610
	42 HE	Glastür	800 kg	600 x 600 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-19 42U-6/6-1	11005585
		Glastür	800 kg	600 x 600 mm	2.053 mm	schwarz	DN-1942U-6/6-B1	11007325