

bac repliable pour palettes

hauteur x longueur x largeur 930 x 800 x 1200 mm, capacité de gerbage 1000 kg, en plastique en gris, parois pleines, fond plein, soubassement 3 patins

lot 2 pièce

Numéro d'article: 118509



Bac pliant pour palettes

bac repliable pour palettes




- hauteur x longueur x largeur 930 x 800 x 1200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 700 x 750 x 1150 mm
- force statique / dynamique 4000 / 1200 kg
- capacité de gerbage 1000 kg
- Norme européenne
- en plastique en gris
- parois pleines
- épaisseur de cloison 10 mm
- fond plein
- soubassement 3 patins
- résistant à la température de -30 °C à +60 °C

Détails techniques

type de récipient	bac repliable	pliable	oui
norme européenne	oui	structure de cloison	fermé
hauteur	930 mm	épaisseur de cloison	10 mm
hauteur intérieure	700 mm	soubassement	plein
longueur	800 mm	soubassement	3 patins
longueur intérieure	750 mm	couvercle	oui
largeur	1200 mm	type de couvercle	couvercle coiffant

largeur intérieure	1150 mm	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
capacité de charge statique	4000 kg	convient pour aliments	non
capacité de gerbage	1000 kg	considération comme matière dang	non
charge dynamique	1200 kg	couleur	gris
matériau	plastique	Poids	74 kg
emboîtable	non		

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample