

## Vetter vestiaires pour équipement d'arrimage AG2000KS

hauteur x largeur x profondeur 1830 x 1890 x 900 mm, 12 double crochet, force 1000 kg, par crochet max. 75 kg, en acier avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 213793



## Vetter Vestiaires pour équip. d'arrimage AG2000KS

vestiaires pour équipement d'arrimage

- hauteur x largeur x profondeur 1830 x 1890 x 900 mm
- 12 double crochet
- force 1000 kg, par crochet max. 75 kg
- en acier avec laquage en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 pieds
- Produit livré démonté

### Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	profondeur	900 mm
équipement d'arrimage	vestiaires pour équipement d'arrimage	soubassement	4 pieds
charge	1000 kg	matériau	acier
force par crochet	75 kg	surface	laqué
crochet	12 pièce	couleur	gris clair // RAL7035
type de crochet	double crochet	livraison	démonté
hauteur	1830 mm	Poids	90 kg
largeur	1890 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm