

Hymer escalier mobile roulant

estrade hauteur 0,6 m, 3 marches profilées (estrade incl.), en aluminium

Numéro d'article: 224591



Hymer Escalier mobile

Facilite la maintenance et la commande des machines

escalier mobile roulant

- estrade hauteur 0,6 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,6 m
- accès à un côté
- 3 marches profilées (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 1000 x 250 mm
- portée 1,05 m
- en aluminium
- connexion marches/lisse vissé
- équipé de 2 roulettes
- Charge max. 150 kg
- poids 27 kg



- selon DIN EN 14183
- 10 années de garantie
- Produit livré prémonté

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	portée	1,05 m
matériau	aluminium	force	150 kg
utilisation	à un côté	connexion d'échelons/de longeron	vissé
hauteur d'estrade	0,6 m	roulant	oui
profondeur d'estrade	470 mm	équipement échelle	2 roulettes
nombre de marches	3	norme	DIN EN 14183
type de marche/d'échelon	marches profilées	livraison	prémonté
hauteur de travail	2,6 m	garantie	10 années
largeur de marche	1000 mm	Poids	27 kg
profondeur des marches	250 mm		

Accessoires

224820



Main courante pour escalier mobile, Pour 3 marches