

## chariot pour l'alimentaire en acier inoxydable

force 200 kg, avec 2 plateau(x), longueur x largeur 860 x 540 mm, plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute, roues avec bandage caoutchouc, équipé de 2 barres de poussée



Numéro d'article: 224747

## Servante

chariot pour l'alimentaire en acier inoxydable

- force 200 kg
- avec 2 plateau(x)
- longueur x largeur 860 x 540 mm
- hauteur x longueur x largeur 940 x 860 x 540 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- équipé de 2 barres de poussée
- Produit livré démonté

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	chariots pour l'alimentaire	conducteur d'électricité	non
matériau	acier inoxydable	alignement de niveaux	droit
charge	200 kg	hauteur	940 mm
nombre de plateaux	2 pièce	longueur	860 mm

Hauteur entre deux plateaux	550 mm	largeur	540 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	norme européenne	non
équipement de plateforme	rebord antichute	rehausses	2 barres de poussée
exécution de plateforme	insonorisé	rabattable	non
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	livraison	démonté
pneumatique	caoutchouc	Poids	12,1 kg
Ø de roue	100 mm		