

Cascoo Roue encastrable



force 700 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide

Numéro d'article: 243674



Roue encastrable

- force 700 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	700 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	45-47 mm
Ø de roue	125 mm	Poids	0,6 kg

