

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 625 x 415
mm, plateau(x) en acier inoxydable,
roues avec bandage TPE, équipé de
poignée



Numéro d'article: 272190




chariot à plateaux en acier inoxydable

- Convient pour industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars
- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 625 x 415 mm
- hauteur x longueur x largeur 1010 x 650 x 440 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en acier
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- disposition des roues rectangulaire
- équipé de poignée
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | équipement roue | 2 roulettes avec freins |
| convient pour (secteurs) | industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars | alignement de niveaux | droit |
| type de chariot | chariot à étagères | hauteur | 1010 mm |
| matériau | acier inoxydable | longueur | 650 mm |
| charge | 200 kg | largeur | 440 mm |
| longueur de plateau | 625 mm | rehausses | poignée |
| largeur de plateau | 415 mm | poignée | 2 pièce |
| nombre de plateaux | 3 pièce | rabattable | non |
| Hauteur entre deux plateaux | 290 mm | Équipement des roues | galvanisé |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | disposition des roues | rectangulaire |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes | norme | EN 1757-3 (frein) |
| pneumatique | TPE | garantie | 5 années |
| Ø de roue | 125 mm | certification | selon ISO 9223 |
| roulement | Palier de pivotement | Poids | 15 kg |
| matériau boîtier (roue) | acier | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 219586 |  | kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml |
| 219597 |  | kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml |
| 222830 |  | essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm |