



LABORTIEFKÜHLTRUHE L60TK100

Labortiefkühltruhe bis -60°C

Artikel-Nr.: 916019



© KBS Kältetechnik GmbH

Breite	725 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	865 mm
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-60 °C
Bruttoinhalt	130,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	210 Watt
Aussenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Kühlung	Still
Manuelle Abtauung	ja
Kältemittel	R290/R1155
Serienzubehör	Schloss
Wandstärke Isolierung	100 mm
Energieverbrauch	12,00 kWh/24 Std
Bruttogewicht	53 Kg

Katalogtext

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1° C
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Korb für Labortiefkühltruhe

Korb für die Labortiefkühltruhe Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

Artikel-Nr.: 999023

Rollensatz ohne Feststellbremsen für Labortiefkühltruhen

Rollensatz ohne Feststellbremsen für nachträglichen bauseitigen Einbau bei d

Sonstiges

