

## Termékinformációk

# 48 11 J2

## Precíziós Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

DIN 5256 C



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	48 11 J2
EAN	4003773048534
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	175 g
Méreték	180 x 46 x 13 mm
Szabvány	DIN 5256 C

Műszaki jellemzők	
Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 19 – 60 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,8 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk