

## Productinformatie

# 71 01 250

### KNIPEX CoBolt® XL

Compacte boutensnijtang



- Om ook grotere doorsneden en zeer harde materialen krachtig te knippen
- Voor maximale snijcapaciteit met twee handen te bedienen
- Rechte snijkanten
- 60 % krachtbesparing in vergelijking met gewone kracht-zijnsnijtangen
- 40-voudige krachtverbrenging door speciale scharnierconstructie
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Inductief geharde precisielemmeten; hardheid ca. 64 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	71 01 250
EAN	4003773079637
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	465 g
Afmetingen	250 x 55 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,6 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

