

Informazione prodotto

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Pinza a presa frontale



- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Potente ganascia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganascia
- Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di 4-22 mm
- Presa affidabile e frontale di pezzi piatti grazie al sistema di contatto a tre punti
- Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
- Cerniera a scorrimento a cinque posizioni con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie al robusto giunto passante
- Forgiato in acciaio elettrico al cromo vanadio, temprato a olio, denti ulteriormente temprati a induzione a ca. 61 HRC

Generico	
Art. No.	82 01 200
EAN	4003773087243
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	270 g
Dimensioni	200 x 46 x 15 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	5
Capacità per tubi (diametro)	Ø 5/32 – 7/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 4 – 22 mm
Per dadi apertura	4 – 22 mm
Per dadi apertura	5/32 – 7/8 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori







