

Productinformatie

95 62 160

Staaldraadschaar

Ook voor zeer stevige draadkabels



MM

- Voor uiterst stevige draadkabels tot Ø 4 mm en kabels tot Ø 6 mm: Merkbaar gemakkelijk, uiterst precies knippen dankzij een unieke, voor patente aangemelde scharnierconstructie
- Compacte grootte, gering gewicht, grote performance
- Gemaakt voor intensief gebruik: Gaat zeer lang mee en weegt slechts 172 g
- Voor draadkabels Ø 4,00 / 1960 Nmm²
- Compact, licht en performant
- Tot 30 % minder kracht nodig in vergelijking met draadkabelscharen met dezelfde lengte
- Doorgestoken scharnier met dubbel lager voor hoge stabiliteit
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Comfortabel werken dankzij openingsveer
- Door vergrendelingsklink tijdens het transport geborgd
- Kogellagerstaal

Algemeen	
Artikel-nr.	95 62 160
EAN	4003773082354
Schaar	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	175 g
Afmetingen	160 x 61 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter)	Ø 6,0 mm
Snijcapaciteiten staaldraad (diameter)	Ø 4,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Met 160 mm compact en toch krachtiger dan vele grotere draadkabelscharen

