

bott

werkbank met opbergruimte cubio

hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1200 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 126206

bott Werkbank cubio

werkbank met opbergruimte

- hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1200 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 4 laden, 1 kast, 2 legborden
- links 1 kast
- midden 2 legborden
- rechts 3 laden
- binnenzijde deur geperforeerd
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden op looprails met kogellagers, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- met greeplijst
- laden en kast afzonderlijk afsluitbaar
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs











- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| meubeltype | tafel | draagvermogen lade | 75 kg |
| type tafel | werkbank | uittrekbare lade | 100 % |
| uitvoering frame | 4 voeten | uittrekrail lade | op looprails met kogellagers |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | greep | greeplijst |
| hoogte | 840 mm | materiaal plaat | beuken |
| breedte | 2000 mm | oppervlak plaat | geolied |
| diepte | 750 mm | kleur plaat | beuken |
| dikte plaat | 40 mm | materiaal onderstel | staal |
| soort uittrekking | lade voor normale belastingen | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| draagvermogen | 1200 kg | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar | ja | oppervlak front | m. poedercoating |
| werkbank uitrusting | 4 laden, 1 kast, 2 legborden | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| onderbouwelementen links | 1 kast | sluitfunctie | laden en kast afzonderlijk afsluitbaar |
| onderbouwelementen midden | 2 legborden | legborden | 1 stuks |
| onderbouwelementen rechts | 3 laden | deuren aantal | 1 stuks |
| laden aantal | 4 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 150 mm | 3 stuks | gewicht | 147 kg |
| fronthoogte 200 mm | 1 stuks | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 126165 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126169 |  | achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 2000 x 24 mm, in lichtgrijs |
| 126170 |  | dwarsschoor voor werkbank, breedte 2000 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126171 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126221 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm |
| 126222 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm |
| 126223 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie |
| 126225 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie |
| 126227 |  | afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 2000 x 15 mm, van beuken-multiplex |

| | | |
|--------|---|---|
| 126228 |  | afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex |
| 126229 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126230 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126231 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126232 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126233 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126234 |  | hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer |
| 126236 |  | hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 125 - 135 mm, met gasdrukveer |
| 126237 |  | hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 150 mm, met gasdrukveer |
| 126238 |  | inklaplift, voor bekbreedte 125 mm |