

VARIOfit bandenstelling

VARIOfit

grondveld voor banden met een Ø van 540 - 820 mm, hoogte x breedte x diepte 1360 x 1350 x 790 mm, voor banden met een Ø van 540 - 820 mm, veldlast 300 kg, 2 niveaus met verbindingsbuis (uittrekbaar), gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 139154

VARIOfit bandenstelling

Draagvermogen 300 kg

bandenstelling

- grondveld voor banden met een Ø van 540 - 820 mm
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 1360 x 1350 x 790 mm
- veldlast 300 kg
- 2 niveaus met verbindingsbuis (uittrekbaar)
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met kunststof voet







Technische details

meubeltype stelling







legborden / schappen
aantal 2 stuks

stellingtype	bandenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	verbindingsbuis (uittrekbaar)
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal verwerking	gelast	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	1360 mm	onderbouw	kunststof voet
breedte	1350 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	790 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt // RAL 5010
voor banden ø	540-820 mm	gewicht	31 kg
veldlast	300 kg		

Gerelateerde Producten

139155		traversen voor bandenstelling, breedte x diepte 1225 x 646 mm, voor een vaklast van 250 kg, van staal
139156		afstandsstuk voor bandenstelling
139159		aanbouwbus voor bandenstelling, lengte 1220 mm
139160		voeten, voor bandenstelling, van kunststof in wit
139161		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof
139162		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof

Dit past ook bij ...

139155		traversen voor bandenstelling, breedte x diepte 1225 x 646 mm, voor een vaklast van 250 kg, van staal
139156		afstandsstuk voor bandenstelling
139158		trekbeugel voor bandenstelling
139159		aanbouwbus voor bandenstelling, lengte 1220 mm
139161		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof
139162		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof