

## VARIOfit

### dolly

#### Extra 125G

draagvermogen 300 kg, laadvlak  
lengte x breedte 600 x 350 mm,  
laadhoogte 175 mm, platform  
gesloten, platform van Multiplex met  
rubber laag, 4 zwenkwielen, Met TPE-  
banden op kunststof-velg

VE 2 stuks



**VARIOfit**

Artikelnummer: 139188

## VARIOfit Rolplateau Extra 125G

### Draagvermogen 300 kg

dolly

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 350 mm
- laadhoogte 175 mm
- platform gesloten
- platform van Multiplex met rubber laag
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- Met TPE-banden op kunststof-velg

### Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal platform	Multiplex
type roller	dolly	oppervlak platform	met rubber laag
draagvermogen	300 kg	stuurstang	nee
euronorm	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laadhoogte	175 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	600 mm	materiaal velg	kunststof
breedte laadvlak	350 mm	diameter wiel	125 mm
platform constructie	gesloten	gewicht	14 kg

