

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 700 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met RVS-wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm

Artikelnummer: 139502



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 700 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met RVS-wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 12 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	242 mm
draagvermogen	700 kg	wielbreedte	50 mm
banden	kunststof	uitlading	61 mm
wiel-Ø	200 mm	lengte plaat	132 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	110 mm
wiellager	RVS-wiellager	afstand schroefgat	105x80 mm

bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	12 mm
elektrisch geleidend	nee	gewicht	2,005 kg
materiaal behuizing	RVS		