

ZARGES

Aluminium rolcontainer

K 424 XC

hoogte x lengte x breedte 385 x 600 x 400 mm, inhoud 60 l, wanden met rondom lopende rillen, onderbouw 2 wielen

Artikelnummer: 146448



ZARGES Aluminium transportkist K 424 XC

Complete aanbieding



Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 385 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 310 x 550 x 350 mm
- inhoud 60 l
- In euromaat
- wanden met rondom lopende rillen
- scharnierdeksel met dekselbanden
- afsluitbaar met steekslot
- stapelhoek
- onderbouw 2 wielen
- uittrekgreep, geveerde valgreep
- bak met deksel- en binnentas en extra wielen
- levering inclusief inlegement van polyethyleen schuim




Technische details

baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	ja	stapelbaar door	stapelhoek
inhoud	60 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	bak uitrusting	deksel-/binnentas, extra wielen
hoogte	385 mm	draaginstallatie	uittrekgreep, geveerde valgreep
binnenhoogte	310 mm	nestbaar	nee
lengte	600 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	550 mm	onderbouw	2 wielen
breedte	400 mm	sluitsysteem	steekslot
binnenbreedte	350 mm	sluitingen aantal	2 stuks
plafond	ja	inhoud levering	inclusief inlegelement van polyethyleen schuim
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	8,7 kg
deksel uitrusting	dekselbanden		

Gerelateerde Producten

146450		wielenset, voor transportkist, banden massief rubber, draagvermogen 50 kg, wiel Ø 125 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof
146451		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm

Dit past ook bij ...

521986		magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde zelfklevend
982094		whiteboardstift, beitelpunt met 4 - 12 mm lijndikte, in op kleur gesorteerd
997783		wolk, wolk, hoogte x breedte 140 x 230 mm, van papier in wit/rood