

Rollcart vatenkar

ESD - elektrisch geleidende uitvoering, draagvermogen 250 kg, voor 1 x 200 liter vat, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 158376



Rollcart Vatensteekwagen

ESD-uitvoering

vatenkar

- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- draagvermogen 250 kg
- voor 1 x 200 liter vat
- ladingbeveiliging door verstelbare vatbevestiging
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1600 x 700 mm
- veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- met massief rubber-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager
- zonder steunwiel

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal velg	plaatstaal
type kar	vatenkar	wiel-Ø	250 mm

draagvermogen	250 kg	wiellager	wiellager
capaciteit	1 x 200 liter vat	ladingbeveiliging	verstelbare vatbevestiging
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1600 mm
elektrisch geleidend	ja	breedte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	diepte	350 mm
trapslede	nee	oppervlak	m. poedercoating
banden	massief rubber	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
steunwiel	nee	gewicht	16 kg