

## BS-ROLLEN

### ESD-zwenkwiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 160 x 40 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209061

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

ESD-zwenkwiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	195 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm
draagvermogen	135 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	40 mm

wiel-ø	160 mm	uitlading	11 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	antistatisch
wiellager	rollager	lengte plaat	135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	ja	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	zonder	gewicht	2,1 kg

## Gerelateerde Producten

209076



wiel, draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 160 x 40 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken