

## Krause vouwsteiger ProTec ®XS

Voor een werkhoogte tot ca. 6,8 m,  
steigerhoogte 6 m, standhoogte 4,8  
m, platform breedte x diepte 2000 x  
600 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 225352



## Krause Vouwsteiger ProTec ®XS

**eenvoudig op te zetten en gemakkelijk te vervoeren**




vouwsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 6,8 m
- steigerhoogte 6 m
- standhoogte 4,8 m, platform breedte x diepte 2000 x 600 mm
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- vouwbaar voor snelle opbouw
- met 4 wielen met rem
- steiger van aluminium
- opbouw snelle opbouw
- belastbaarheid conform DIN EN 1004
- gewicht 146 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	2700 mm
steigertype	vouwsteiger	onderbouw	4 wielen met rem
materiaal steiger	aluminium	platform belastbaar tot	240 kg
steigerhoogte	6 m	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
standhoogte	4,8 m	steiger functie	vouwbaar
werkhoogte	6,8 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
platforms aantal	2	opbouw	snelle opbouw
hoogte platform	4,8 m	verrijdbaar	ja
breedte platform	2000 mm	balustrade	ja
diepte platform	600 mm	norm	DIN EN 1004 (belastbaarheid)
breedte	4250 mm	gewicht	146 kg

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart