

Hymer rolsteiger

ADVANCED SAFE-T

reikhoogte 6,25 m, steigerhoogte 5,47 m, 2 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 4,25 m, platform breedte x diepte 2080 x 610 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 231373



HYMER



rolsteiger







- module 1+2+uitbreidingsmodule
- reikhoogte 6,25 m
- steigerhoogte 5,47 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 4,25 m, platform breedte x diepte 2080 x 610 mm
- 4 x 8/2 x 4 sporten
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 132,9 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	720 mm
steigertype	rolsteiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
module	module 1+2+uitbreidingsmodule	platform belastbaar tot	200 kg
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
steigerhoogte	5,47 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
standhoogte	4,25 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
	6,25 m	verrijdbaar	ja
platforms aantal	2	balustrade	beide zijden
breedte platform	2080 mm	norm	conform DIN EN 1004
diepte platform	610 mm	garantie	10 jaar
sporten aantal	4 x 8/2 x 4	gewicht	132,9 kg
doorgangen	per platform 1 luik		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE