

bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 600 x 800
x 550 mm, 3 lade(n), met volledig
uittrekbaar

Artikelnummer: 232011



ladekast









- hoogte x breedte x diepte 600 x 800 x 550 mm
- 3 lade(n)
- laden hoogte 3x175 mm
- constructie van staal, gelast
- met volledig uittrekbaar
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %

Technische details



meubeltype	kast	uittrekbare lade	100 %
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035

materiaal	staal	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
materiaal verwerking	gelast	oppervlak romp	
hoogte	600 mm	oppervlak front	
breedte	800 mm	uittrekblokkering	nee
diepte	550 mm	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal	3 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	3x175 mm	gewicht	48,017 kg
draagvermogen lade	75 kg		

Gerelateerde Producten

232995		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232997		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232999		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233034		afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 800 x 550 mm, in zwart
233072		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233441		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, van beuken-multiplex in decor bruin
233442		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs
233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen