

## Wilms

### Elektrische verwarming

EL15

Met 3 verwarmingsstand(en),  
hoogte x lengte x breedte 480 x 990  
x 515 mm, Geluidsniveau van 62 dB,  
eenvoudig te dragen door  
draaggreep, in zwart/geel



**Wilms**

Artikelnummer: 243739



#### Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 3 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 6 - 15 kW, luchtcapaciteit 900 m<sup>3</sup>/h
- hoogte x lengte x breedte 480 x 990 x 515 mm
- spanningsverzorging Voedingsadapter 400V/50 Hz
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- temperatuurbereik 0 °C tot +40 °C
- Geluidsniveau van 62 dB
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Radiaalventilator
- Ook alleen als ventilator te gebruiken
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- onderbouw met rollen
- in zwart/geel

## Technische details

kantoorhulp	verwarming	geluidsniveau	62 dB
type verwarming	Elektrische verwarming	kleur	zwart/geel
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	ventilator type	Radiaalventilator
verwarmingsniveaus	3	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	6-15 kW	Verwarming functie	alleen ventilator
	900 m³/h	greep	draaggreep
hoogte	480 mm	onderbouw	rollen
lengte	990 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
breedte	515 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
spanningsverzorging	Voedingsadapter 400V/50 Hz	merk volgens EAR-registers	Wilms
ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen	gewicht	40 kg
temperatuurbereik	0 °C tot +40 °C		

## Gerelateerde Producten

243744



Hete luchtslang, Voor Elektrische verwarming, Lengte x diameter 7,6 m x 150 mm, in geel/zwart