


Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 330 x
588 x 388 mm, capacité 60 l, parois
plein, fond plein

Numéro d'article: 471018



GMÖHLING



Gmöhling Caisse de transport en aluminium

caisse de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 330 x 588 x 388 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 300 x 553 x 353 mm
- capacité 60 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière, complètement amovible, avec joint en caoutchouc et sangles
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage






Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	équipement couvercle	joint en caoutchouc, sangles
norme européenne	oui	système de fermeture	fermeture à genouillère à levier

capacité	60 l	gerbable	oui
matériau	aluminium	gerbable avec	rebord gerbage
hauteur	330 mm	structure de cloison	plein
hauteur intérieure	300 mm	soubassement	plein
longueur	588 mm	convient pour aliments	non
longueur intérieure	553 mm	considération comme matière dang	non
largeur	388 mm	emboîtable	non
largeur intérieure	353 mm	couleur	aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-dessous	non
type de couvercle	couvercle à charnière	kit	non
fonction couvercle	complètement amovible	Poids	5 kg

Accessoires

492878		séparateur, pour caisse de transport 60 l, longueur x largeur 338 x 250 mm, épaisseur 1,5 mm, en aluminium
492925		Guidage de cloison de séparation, pour caisse de transport, en polypropylène
492936		serrure à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion