


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1400 x 605 x 695 mm, 13 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 526274



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 75 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1400 x 605 x 695 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- 13 lade(n)
- laden hoogte 13x100 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating



- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| meubeltype | kast | uittrekbare lade | 100 % |
| type kast | ladekast | hoogteverstelraster lade | 25 mm |
| materiaal | staal | beletteringsveld | etikettenlijst |
| hoogte | 1400 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| breedte | 605 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| diepte | 695 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| kast uitrusting | lades | afsluitbaar | ja |
| laden aantal | 13 stuks | sluitsysteem | cilinderslot |
| laden aantal x hoogte | 13x100 mm | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 100 mm | 13 stuks | greep | greeplijst |
| draagvermogen lade | 75 kg | verrijdbaar | nee |
| indelingsraster staand | 50 mm | certificering | GS // TÜV |
| indelingsraster liggend | 30 mm | garantie | 5 jaar |
| uittrekrail lade | telescooprail | gewicht | 204 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 501101 |  | scheidingswand, 3 lengteverdelers + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm |
| 501142 |  | set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm |
| 501155 |  | set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm |
| 501166 |  | schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart |
| 501170 |  | antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet |
| 532138 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm |
| 532139 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |

| | | |
|--------|---|---|
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood |