

## Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 740 x 1115 x 590 mm, inhoud 0,25 m<sup>3</sup>, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood, onderbouw vorkloffen

Artikelnummer: 528078



## Bauer Kiepbak

### laag model

Oliedichte kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 740 x 1115 x 590 mm
- hoogte stortkant 430 mm
- inhoud 0,25 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 59 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkloffen 205 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- onderbouw vorkloffen



## Technische details

baktype Kiepbak




onderrijdbaar ja

|                                  |                                    |                                  |                     |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| inhoud                           | 0,25 m <sup>3</sup>                | onderbouw                        | vorksloffen         |
| hoogte                           | 740 mm                             | hoogte vorksloffen               | 55 mm               |
| lengte                           | 1115 mm                            | breedte vorksloffen              | 170 mm              |
| breedte                          | 590 mm                             | afstand vorkkokers               | 205 mm              |
| draagvermogen                    | 300 kg                             | kraan                            | nee                 |
| bouwwijze                        | lage bouwvorm                      | stapelbaar                       | nee                 |
| hoogte stortkant                 | 430 mm                             | nestbaar                         | nee                 |
| materiaal                        | staal                              | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee                 |
| materiaal verwerking             | gelast                             | oppervlak                        | gelakt              |
| eigenschap materiaal             | olie- en waterdicht                | kleur                            | vuurrood // RAL3000 |
| materiaaldikte opvangbak         | 2 mm                               | kleur uitvoering                 | rood                |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom | plafond                          | nee                 |
| kantelfunctie                    | handmatig                          | gewicht                          | 59 kg               |
| kantelbeveiliging                | Geveerde kantelbeveiliging         |                                  |                     |

## Gerelateerde Producten

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 500412 |   | tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,25 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528107 |  | wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203428 |  | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium                                      |
| 525920 |  | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood  |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil   |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |