

## aluminium steekwagen

draagvermogen 200 kg, wielen met Polyurethaan-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 190 mm

Artikelnummer: 949157



**12**  
YEARS  
WARRANTY

## Aluminium steekwagen

### Draagvermogen 200 kg

aluminium steekwagen



- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 190 mm
- hoogte x breedte 1040 x 570 mm
- constructie van RVS, gelast
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met Polyurethaan-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met glijlager
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	Polyurethaan
type kar	zakkensteekwagen	wiellager	glijlager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	190 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	RVS	hoogte	1040 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	570 mm

in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	6,5 kg

## Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm