

## Carte PCI vers 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA et SP4

StarTech ID: *PCIUSB3S4*



La carte PCI vers USB 3.0 PCIUSB3S4 à 4 ports permet aux anciennes fentes PCI de prendre en charge la norme SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s. L'utilisation de périphériques USB 3.0 par le biais de cette carte permet des vitesses de transfert jusqu'à 1,3 Gb/s de bande passante disponible (limite bus PCI), soit le double de la connexion USB 2.0.

Cet adaptateur USB 3.0 polyvalent comprend un connecteur SATA en option qui peut fournir jusqu'à 900 mA aux périphériques USB 3.0, de quoi satisfaire les plus énergivores.

Conçue pour les systèmes ou ordinateurs PCI plus anciens sur lesquels il ne reste que des fentes d'extension PCI, cette carte leur permet de continuer à fonctionner et d'accepter les tout derniers appareils USB.

Elle est également rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0/1.x. Non seulement elle accepte les futurs périphériques USB 3.0 devices, mais aussi les plus anciens.

La carte PC USB 3.0 PCIUSB3S4 à 4 ports bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Ajoutez des capacités USB 3.0 à un ancien système PCI
- Étendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes
- Apportez la communication de données USB 3.0 Super Speed à votre ordinateur pour les périphériques de stockage externes et audio/vidéo

## Features

- 4 ports SuperSpeed USB 3.0 externes
- Jusqu'à 900 mA de courant par USB 3.0
- Connecteur d'alimentation SATA intégré en option pour les périphériques USB alimentés par bus
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
- Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
- Conformité aux spécifications PCI 3.0
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur.

## Technical Specifications

Warranty	Lifetime
ID du chipset	NEC uPD720202
Interface	USB 3.0
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Ports externes	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Ports internes	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Ports internes	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Plug
Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP Support	Oui
Vitesse max. de transfert de données	1,3 Gb/s (bus PCI)
Compatibilité système d'exploitation	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Couleur	Rouge
Hauteur du produit	65 mm [2.6 in]
Largeur du produit	20 mm [0.8 in]
Longueur du produit	133 mm [5.2 in]
Poids du produit	80 g [2.8 oz]
Humidité	Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Configurations du système et du câblage	Connecteur d'alimentation SATA ou lecteur de disquettes disponible
Configurations du système et du câblage	Fente PCI disponible
Poids brut	0.2 kg [0.5 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Carte USB 3.0 PCI
Inclus dans le paquet	1 - Support faible encombrement
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

