Einwegpalette

Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit

VE 5 Stück

Artikelnummer: 148638







Export-/Einwegpalette

ohne Sicherungsrand

Einwegpalette

- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm
- aus PE-Regenerat in anthrazit
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Gewicht 29 kg

Technische Details				
Verpackungstyp	Palette	stapelbar	ja	
Palettentyp	Einwegpalette	Unterbau	9 Füße	
Material	PE-Regenerat	Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C	
Höhe	150 mm	Lebensmittelgeeignet	nein	
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	590 mm	
Breite	800 mm	Einfahrbreite Breitseite	700 mm	
Traglast statisch	2500 kg	Traglast dynamisch	1200 kg	
Gewicht	29 kg	Sicherungsrand	nein	
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	ja	
Oberdeck	durchbrochen	Farbe	anthrazit	

Dazu passt auch ...

202873	Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau	
204206	Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 I, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen	
208879	Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 I, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz	
240208	Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm	