

Rollcart Tischwagen

Traglast 400 kg, 2 Ebene(n) mit
Wannenboden, Ladefläche Länge x
Breite 995 x 695 mm, Etage(n) aus
Blech, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158079



Rollcart Hoher Tischwagen mit Blechwannenböden

Tischwagen

- Traglast 400 kg
- 2 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 695 mm
- Höhe x Länge x Breite 1175 x 1200 x 700 mm
- Etage(n) aus Blech
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein

Traglast	400 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	995 mm	Schiebebügelausrichtung	waagrecht
Ladeflächenbreite	695 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Etagentyp	Wannenboden	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Blech	Durchmesser Rad	200 mm
Randhöhe	30 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	1175 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1200 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	700 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Gewicht	47 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

158407



4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar