

MUNK

Fahrbare Arbeitsbühne

FlexxLift 1.5

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,5 m,
Bühne Breite x Tiefe 600 x 720 mm,
Gerüsthöhe 1600 mm, Breite x Tiefe 680
x 1170 mm, Bühnenkonstruktion aus
Stahl mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung, Stahlgerüst mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in gelb



Artikelnummer: 273519



Fahrbare Arbeitsbühne

- Geeignet für Höhenarbeiten
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,5 m
- Bühne Breite x Tiefe 600 x 720 mm
- 1 Bühne(n), ohne Durchstiegs Luke
- Gerüsthöhe 1600 mm, Breite x Tiefe 680 x 1170 mm
- Bühnenhöhe ausgefahren 1500 mm
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Ausgestattet mit Schwingtür
- Gestell manuell höhenverstellbar
- Bedienung Hub manuell über Schwungscheibenkurbel
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Einfahrtaschen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Nutzung einseitig
- Bühnenkonstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester

Pulverbeschichtung

- Stahlgerüst mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Belastbar bis 150 kg
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Gewicht 180 kg

Technische Details

Steigtechnik	Arbeitsbühne	Tiefe	1170 mm
Gerüsttyp	Arbeitsbühne	Durchstiege	keine
geeignet für (Anwendung)	für Höhenarbeiten	belastbar bis	150 kg
Einsatzort	Innenbereich	Gerüst Ausstattung	Schwingtür
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Material Gerüst	Stahl	Geländer	ja
Material Plattform	Stahl	Gerüst Funktion	höhenverstellbar
Oberfläche	pulverbeschichtet	Nutzung	einseitig
Höhe Gerüst	1600 mm	klappbar	nein
Arbeitshöhe	3,5 m	fahrbar	ja
Breite Bühne	600 mm	Unterbau	2 Lenk-/2 Bockrollen, Einfahrtaschen
Tiefe Bühne	720 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Höhe ausgefahren	1500 mm	Explosionsschutz	nein
Bühnen Anzahl	1	Farbe	gelb
Bedienung Hub	manuell	Anlieferung	fertig montiert
Breite	680 mm	Gewicht	180 kg

Dazu passt auch ...

141349		Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 360 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227865		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend

