

BS-ROLLEN

Rollenständer

Kugelrolle aus Stahl, mit 3 Kugelleisten, Traglast 200 kg, Bahnbreite 560 mm, Höhe 707 - 1128 mm

Artikelnummer: 524979



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenständer für Materialzufuhr mit Kugeltisch




Rollenständer

- Kugelrolle aus Stahl
- mit 3 Kugelleisten
- Traglast 200 kg
- Bahnbreite 560 mm
- Höhe 707 - 1128 mm
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung
- platzsparend zusammenklappbar

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	ausziehbar	nein
Bahntyp	Kugelbahn	Bahnbreite	560 mm
Bahnkomponente	Rollenständer	Höhe	707-1128 mm
Rollentyp	Kugelrolle	Material Rahmen	Stahl
Material Rolle	Stahl	Rahmenoberfläche	lackiert
Traglast	200 kg	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Rollenständer Ausstattung	3 Kugelleisten	Gewicht	16,9 kg

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm