


Technisch specificatieblad

Bocht variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040500



Variabele bocht 0° - 90° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.




| | |
|-----------|--------------------|
| St | Staal |
| FT | thermisch verzinkt |

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 6040500 |
| Type | RBMV 610 FT |
| Dimensie | 60x100 |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oppervlak afk. | FT |
| Kleinste verkoopseenheid | 1,00 Stuk |
| Gewicht | 83,70 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Breedte | 100,00 mm |
| Zijhoogte | 60,00 mm |
| Afmeting B | 100,00 mm |
| Afmeting L | 340,00 mm |
| Afbuiging (hoek) | verstelbaar |
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Plaatdikte | 1,00 mm |
| Geschikt voor functiebehoud | <input type="checkbox"/> |
| Montagegat in bodem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Gat patroon | <input type="checkbox"/> |
| Richtingsverandering | horizontaal |
| RVS, gebeitst | <input type="checkbox"/> |
| Zijperforatie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verspanuitvoering | <input type="checkbox"/> |