


# Technisch specificatieblad

45° bocht 60

Art.-Nr. 7066112

**OBO**  
BETTERMANN



Bocht 45°, horizontaal, voor alle types kabelgoten met een hoogte van 60 mm.



<b>St</b>	Staal
<b>FT</b>	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Hoekverbinder WKV 35 ist für 90° Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.

## Stamgegevens

Bestelnr.	7066112
Type	RB 45 610 FT
Omschrijving 1	Bocht 45°
Omschrijving 2	horizontaal, met hoekverbinder
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	62,00 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

45° bocht 60

Art.-Nr. 7066112



## Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting R	50,00 mm
Afbuiging (hoek)	45°
Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>