

Bewegingsmelder, 230 V, 8 m, 180°, wanddetector, voor inbouwdoos, champagne coated

157-78011

4 jaar
garantie

Met deze geïntegreerde binnenbewegingsmelder met schakelcontact 10 A, 230 V, heb je een waarnemingshoek van 180° horizontaal en 60° verticaal waarin elke beweging gedetecteerd wordt. Bij een detectie van een beweging worden zoals je wenst vooraf bepaalde lichten geactiveerd.


Afwerkingskleur: champagne coated

Bijpassende secundaire detectoren: XXX-78011


- Duurzaam
- Compact
- Eenvoudige installatie
- Discreet
- De bewegingsmelder kan als master of secundaire melder worden gebruikt.

Bewegingsmelder voor residentieel gebruik in kleinere ruimten, toiletten, bergingen, kelders...

- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De verlichting kan gedurende vier uur worden aangeschakeld door op de knop bovenaan op de sensor te drukken. Je kunt ook een externe drukknop of schakelaar aansluiten op deze bewegingsmelder als je de lichtkring manueel moet kunnen bedienen.
- Past in elke Niko afdekplaat.



Detectiebereik



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



230 V



master/
secundair



8 m vanop
een hoogte
van 1 m



0.8 – 1.2 m




inbouwdoos

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	157-78011
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1380 VA
Maximale belasting ledlampen 230 V	230 W
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 1000 lux
Omgevingstemperatuur	-5 – +45 °C
Uitschakelvertraging	1 min – 30 min
Detectiebereik (PIR)	8 m vanop een hoogte van 1 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +45 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	0.8 – 1.2 m
Minimale inbouwdiepte	40 mm
Kleur	champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
Draadcapaciteit	2 x 1,5 mm ² of 1 x 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP40
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

