

Beépíthető mikrométer mechanikus számlálóval

Sorozat 250 - Mechanikus számlálóval


Beépíthető mikrométer számlálóval és racsnival.



250-301

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Tömeg [g]
250-301	0 - 25	±2 µm	Sík (keményfém)	10 mm	Sima	165



250-301

Micro Jack beállító bak

Sorozat 7

Ez a mikro szintező nagy terhek pontos szintbeállításának fontos eszköze.

Jellemzői:

- Berendezések, referencia síkok, precíziós készülékek pontos szintezéséhez.
- Könnyen beállítható és jól terhelhető.



7850

Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Megjegyzés
7850	60 - 75	Max. terhelés: 400kg

Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely keménykróm bevonattal
Mérőorsó	Orsórögzitővel, ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm

Specifikáció

Síklapúság	0,01mm
------------	--------



7850