


IDEAL 8335

tot
14.400
vellen*

Efficiency en hoge-kwaliteit: Hoge snelheid vouwmachine met instelbare snelheden (voor papierformaten tot A3).

per uur



Technische informatie:

Papierformaten	B 7 ** - A 3
Papiergewichten	50-140 g/m ² *
Vouwsnelheid	tot 14.400 vellen / uur ** (variabele snelheden)
Afmetingen	610 x 1020 x 520 m (HxBxD) (gebruiksstand)
Netspanning	230 V / 50 Hz / 50W
Gewicht	ca. 27 kg

* Tot 210 g/m² met een enkele vouw **met enkelvouw

Productomschrijving

Handmatige vouwinstelling door middel van twee vergrendelbare aanlegpunten. Stelschroeven voor het fijn instellen van de vouwtassen. Geschikt voor papierformaten van B7 tot A3 (of minimum papierformaat 91 x 128 mm, maximaal papierformaat 297 x 420 mm). Papiergewichten: 50-140 g/m² (tot 210 g/m² met enkele vouw). Hoge snelheid tussen 2.400 - 14.400 vellen per uur. (Met enkele vouw A4). Diverse vouwsnelheden instelbaar. Vier verschillende vouwinstellingen naar wens in te stellen. „Standard mode” - 2.400 / 6.000 / 10.800 vellen / uur. „Geluidsvermindering mode” voor een lager geluidsniveau tijdens het vouwproces - 3.600 vellen / uur. „Dik papier mode” om het vouwen van zwaarder papier te optimaliseren - 3600 vellen / uur. „Quick mode” - 14.400 vellen / uur. Neerklapbare papieraanvoertafel met 2 verstelbare zijgeleiders voor maximaal 500 vel papier. Twee extra zijsteunen met rollers voor grote papierformaten. Automatische drie-roller papier invoersysteem. Elektrisch papier doorvoersysteem en drie handmatig instelbare rollen voor het uitwerpen van het papier. Eenvoudige bediening via een gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel met pictogrammen. Digitale display met vier cijferig telwerk (totaalteller of vooraf ingestelde teller). Indien gewenst kan een proefvouw geselecteerd worden voor een test vooraf. Automatische stop als het vouwen is voltooid. Automatische uitschakeling met optisch- en geluidsignaal. Automatisch waarschuwen voor fouten en papierstoring. Vouwwalsen met snel ontgrendeling vergemakkelijkt regelmatig onderhoud en reiniging. Afmeting in gesloten stand (H x B x D): 520 x 670 x 520 mm, kleur: lichtgrijs.

IDEAL 8335

Kenmerken




EENVOUDIGE BEDIENING

Gemakkelijk te begrijpen display zorgt voor een eenvoudige bediening van de vouwmaschine.



VERGRENDELBARE PAPIERAAANLEG

Instelling voor diverse vouwen en papierformaten zijn aangegeven op de vouwtassen.



PAPIERUITVOER

Elektrisch papieruitvoer systeem door middel transportband en verstelbare uitvoerrollen.



EENVOUDIGE LOSMAKEN VOUWWALS

Het snel losmaken van de vouwwals maakt het reguliere onderhoud en reiniging eenvoudiger.



IDEAL