

## SPR-PA

## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil,  
PA-Mantel


**Temperatur:** -50°C ... +120°C ^ +150°C

**Material:** Stahl verzinkt | PA

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68

## Eigenschaften:

- flexibel
- flüssigkeitsdicht
- zugfest
- silikon-, cadmium-, halogenfrei
- öl- und benzinbeständig
- querdruckbelastbar



## Einsatzgebiete:

- Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
12013202007	schwarz	10,0	7,0	10,0	25	65	0,085	50
12013202010	schwarz	14,0	10,0	14,0	37	95	0,110	50
12013202013	schwarz	17,0	13,0	17,0	45	115	0,148	50
12013202015	schwarz	19,0	15,0	19,0	50	120	0,150	50
12013202017	schwarz	21,0	17,0	21,0	55	140	0,220	50
12013202022	schwarz	27,0	22,0	27,0	60	150	0,320	50
12013202029	schwarz	36,0	29,0	36,0	90	225	0,600	25
12013202038	schwarz	45,0	38,0	45,0	120	300	0,680	25
12013202049	schwarz	56,0	49,0	56,0	130	325	0,800	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.