

WETEC ECO Shear TTR 5000


Spezial-Seitenschneider mit Schneiden aus Wolframstahl. Schneidet Eisen- und Stahldraht.

Technische Daten:

Länge:	130 mm
Schneidleistung Cu:	2,0 mm
Schneidleistung mittelharter Draht:	1,6 mm
Pianodraht Ø:	0,6 mm
Materialstärke:	5,0 mm

Bestell-Nr. Ausführung

819101	1 Standardgriffe
819100	2 Standardgriffe, mit Drathaltefeder



1

2



WETEC ECO Big-Shear 1755


Die Big-Shear schneidet runde und flache Kabel, Koaxialkabel, Nickel-, Kovar-, Feder- und andere Drähte. Großer Kraft-Seitenschneider mit leichter Wate.

Technische Daten:

Länge:	160 mm
Schneidleistung Cu:	2,6 mm
Materialstärke:	3,0 mm

Bestell-Nr. Ausführung

819110	Standardgriffe
819120	ESD-Griffe ⚠



WETEC ECO Micron-Shear 170M


Extrem schlanke, leichte Ausführung für Arbeiten auch an den engsten diffizilsten Stellen. Besonders für SMD-Bauteile geeignet.

Technische Daten:

Länge:	132 mm
Schneidleistung Cu:	0,8 mm
Materialstärke:	2,0 mm

Bestell-Nr. Ausführung

819160	Standardgriffe
819170	ESD-Griffe ⚠



WETEC ECO Micron-Shear 170M50

Extrem schlanke, leichte Ausführung für Arbeiten auch an den engsten diffizilsten Stellen. Besonders für SMD-Bauteile geeignet. Kopf um 50° abgewinkelt.

Technische Daten:

Länge:	130 mm
Schneidleistung Cu:	0,8 mm
Materialstärke:	2,0 mm

Bestell-Nr. Ausführung

819178	Standardgriffe
819180	ESD-Griffe ⚠

