



Sicherheits-Messleitung

• 1 Sicherheits-Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkelstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.

MSWFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm²
PVC-doppelt-isoliert
vernickelt
- Kontaktteile PA 6.6 (Polyamid)
- Griffhülsen siehe Tabelle

CE

Safety measuring lead

• 1 safety lamella-basket plug and 1 safety lamella-basket angle plug, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No.

MSWFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm²
PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table

CE

Allgemeine Angaben

Best.-Nr.¹⁾	MSWFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm ²
Durchgangswiderstand ⁴⁾ MSWFK A341	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C

General information

Order No.¹⁾	MSWFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green
lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technical data

cable	PVC double-insul. 1 mm ²
transition resistance ⁴⁾ MSWFK A341	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT III
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -10 °C to +90 °C

¹⁾ andere Kontaktobertächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführungen in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire square sections and alternatives in silicone on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length