

Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 965 x 665 mm, Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158221



Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg

Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 965 x 665 mm
- Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	nein
Wagentyp	Kastenwagen	Material Plattform	Holz
Material	Stahl/Holz	Bereifung	TPE

Traglast	600 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	965 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	665 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	1045 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	720 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Gewicht	66 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---