

ARCA 604021



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 604021
Artikelnummer: 8120012
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079237
E-Nummer:
 Finland: 3423100
 Dänemark: 8212091100
 Schweden: 2500118
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	600	400	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	23.6	15.7	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:				Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				SGS Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MPS ARCA 6040	Montageplatte			
MPP ARCA 6040	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 6040	Montageplatte			
DRS ARCA 604021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 604030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 6040	Innentür (Set)			
PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)			

