



**LED Ba15d T15X45 10-12-24-28-30V AC/DC 1.8W (19W) 190lm 830**

Artikelnummer: 143635

BAI LED Compact Ba15d Buis 15x45mm 10V-12V-24V-28V-30V AC/DC 1.8W 3000K 190lm (19W) Indicatie- en signaleringslamp

Compacte en krachtige LED indicatie & signalering buislampen ter vervanging van de conventionele miniatuurlampen. Niet geschikt voor signaalzuilen.



**Algemene classificatie data**

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	Indicatie- en signaleringslamp
Productnaam	143635
Merk	Bailey
Product Series	LED Compact
Product Type	Tube Ba15d LV

### Classificatie Attributen

Energie-efficiëntieklasse	F
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Nom. stroom [mA]	95
Geschikt voor zwaailicht	Nee
Geschikt voor pointer	Nee
Geschikt voor zaklamp	Nee
Totale lengte [mm]	45
Diameter [mm]	15
Kleurtemperatuur [K]	3000
Kleur	Wit
Xenon	Nee
Krypton	Nee
Halogeen	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Technologie	LED
Voet	BA15d
Lichtstroom [lm]	190
Lampspanning [V]	10 - 30
Lampvermogen [W]	1.8 - 1.8

### Alternatieve artikelen



**80100038771**  
LED Ba15d T15X36  
24V AC/DC 1.8W  
(15W) 140lm 841



**80100040583**  
LED Ba15d T15X54  
24-28V AC/DC 2.3W  
(22W) 220lm 832



**80100041230**  
LED Ba15d T15X45  
12V AC/DC 1.8W  
(16W) 150lm 830