



Klimatechnik - 19"-Lüftereinschübe

19"-Umlüfter 1 HE



01194002



KTA44306

- Mechanische Zugentlastung für Netzkabel
- Adaption an Baugruppenträger möglich
- Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857



Lieferumfang (anschlussfertig)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	19"-Umlüfter, 1 HE, Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche AlZn, mit Perforation; Frontplatte 1 HE, Al, 3 mm, eloxiert
2	3 / 6	Ventilator, siehe Bestellinformationen
3a	1	AC-Ausführung mit Kaltgerätestecker (Netzeingang IEC 60320), inkl. Sicherheitsbügel zur mechanischen Zugentlastung
3b	1	DC-Ausführung mit Anschlussleitung, Kabellänge 2,5 m

Bestellinformationen

	24 V _{DC}	115 V _{AC}	230 V _{AC}
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	10713-103	10713-102	10713-100

KTA44857

	10713-107	10713-106	10713-104
---	------------------	------------------	------------------

KTA44858

Ersatzventilator 1 Stück	20713-240	20713-244	20713-243
Seitenwand Verbindungslasche zwischen Baugruppenträger europacPRO und Lüfter, inkl. Befestigungsmaterial, VPE 4 Stück			21101-954
Netzanschlussleitung SCHUKO/UTE SCHUKO/UTE-Stecker, IEC 60320-C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück			60103-131
Netzanschlussleitung BS British Standard-Stecker, IEC 60320-C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück			60103-137
Netzanschlussleitung, USA USA-Stecker, IEC 60320-Buchse, 2 m, 1 Stück			60103-141



ServicePLUS siehe Seite 4.19

Technische Daten

Spannung	230 V _{AC}		115 V _{AC}		24 V _{DC}
	50	60	50	60	-
Frequenz in Hz					
Anzahl Ventilatoren	3/6		3/6		3/6
Luftfördermenge in m ³ /h (3/6 Ventilatoren)	440/845	520/1000	440/845	520/1000	506/970
Schalldruckpegel in dB(A) (3/6 Ventilatoren)	56,5/59,4	60,2/62,9	56,5/59,4	60,2/62,9	60,5/63,3
Leistungsaufnahme in W (3/6 Ventilatoren)	45/90	42/84	46,5/93	43,5/87	24/48
Max. stat. Druck in Pa	73	88	73	88	68
Zulässige Umgebungstemperaturen in °C	-40 ... +70 °C				
Lebensdauer in h L ₁₀ 40 °C	43500				
Lebensdauer in h L ₁₀ 55 °C	20000				

Hinweis

- Dimensionierung der Lüfter siehe Seite 4.18
- Ersatzventilatoren siehe Kapitel Klimatechnik - Zubehör
- Ausführungen mit mehreren Ventilatoren siehe ServicePLUS configuration Seite 4.14

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen