

EINSTECKKNARRE 1/2"

Artikelnummer: 115114

Einsteckknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, umschaltbar, 60 Zähne, passend für Drehmomentschlüssel mit 4-kant Aufnahme, 9x12 mm. Verbindung zwischen Drehmomentschlüssel und Einsteckknarre wird durch federnden Haltestift sichergestellt. Bei Verwendung des Drehmomentschlüssel Art.-Nr. 115110 ist keine Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig. Nur verwendbar in Kombination mit Art.-Nr. 115110. 1/2"



Merkmal	Wert
	33 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Nein
Höhe	24 mm
Gewicht	147 g
Schutzisoliert 1000 V	Nein
VDE-geprüft	Nein
Länge des Stiels	- mm
Anschlussmaß	1/2 Zoll mm
Antimagnetisch	Nein
Kardangelenk	Nein
Drehgriff	Nein
Integrierte Entriegelung	Ja
Mit Griff	Ja
Steckverriegelung	Ja
Durchsteckausführung	Nein
Stahlbauknarre	Nein
Umschaltbar	Ja
Explosionssgeschützt	Nein
Gelenkkopf	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Drehbarer Kopf	Nein
Geeignet für Bits	Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze	Ja
Ausziehbarer Griff	Nein
Kopfdurchmesser	33 mm
Kopflänge	35 mm
Rückschwenkwinkel	15 °
	EV004591

GTIN: 4021103151143

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de