

PRODUKTDATENBLATT

VKS KN

TOPLINE ●●●

Form 1



- Optimal in Kehl­nähten
- Dekoratives Schliffbild
- Hohe Lebensdauer

Vlies-Kompaktscheibe für die Bearbeitung in engen Stellen und Kehl­nähten. Härtegrad: 3/4 medium; 6/7 hart.



Optimale Drehzahl 3.600-4.000 U/min



Typenbezeichnung	VKS KN
Artikelbezeichnung 1	Vlieskompaktscheibe
Artikel-Nr.	305949
GTIN	4011890093825
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,056 kg
Produktabmessung	125 x 6,4 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	6,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 1
Körnung Vlies	6A-medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	9800 U/min
optimale Drehzahl	7000 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890093832
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,560 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT