


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>UPRMS SW UV</b>
Rövid leírás	Merev páncéljellegű védőcső, tokozott
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, közepes hidegtűrés, UV-álló
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	43411
Nyomásállóság	> 1250 N



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
nehéz (4. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	merev	L3

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
100 356	20 mm	15,8 mm	3 m / 90 m / 3780 m
100 357	25 mm	20,6 mm	3 m / 90 m / 2520 m
100 358	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
100 359	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 990 m
100 360	50 mm	43 mm	3 m / 30 m / 450 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépitési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.