


Säbelsägeblätter-Sets



Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT2440-QZ	6-tlg. Säbelsägeblätter-Set inkl. Transportbox 2x DT2307, 2x DT2349, 2x DT2353	50350480672912		II
DT2441-QZ	12-tlg. Säbelsägeblätter-Set inkl. Transportbox 1x DT2307, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	50350480672929		II

Alligator® Spezialsägeblätter

Für den Einsatz in Spezialsägen



PRODUKTMERKMALE

- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DeWALT Spezialsägen

Artikel-Nummer	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-Material	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	360	275	HSS	1	5035048025390		-
DT2961-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	360	275	HSS	1	5035048025406		-
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	360	275	HM	1	5035048025413		-
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yalisteine	360	275	HM	1	5035048025420		-
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (HLZ, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	528	425	HM	1	5035048033258		-
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yalisteine	528	425	HM	1	5035048033265		-
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLZ, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	528	425	HM	1	5035048058855		-

Bandsägeblätter

Für den Einsatz in Bandsägen

PRODUKTMERKMALE

- Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl
- Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
- Speziell gehärtete Zahnreihen

Artikel-Nummer	passend für Bandsäge	Anwendung	Gesamt-länge mm	Breite mm	Dicke mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT8480-QZ	DW738 / DW739	Holz - kleine Radien	2095	3	0.6	4.2	1	5035048025543		V
DT8481-QZ	DW738 / DW739	Universalsägeblatt.	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550		V
DT8482-QZ	DW738 / DW739	Holz - größere Materialstärken	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567		V
DT8483-QZ	DW738 / DW739	Holz - Radien	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574		V
DT8484-QZ	DW738 / DW739	NE-Metalle, Dünnschnitt	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581		V
DT8485-QZ	DW738 / DW739	NE-Metall - größere Materialstärken	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598		V
DT8486-QZ	DW738 / DW739	Holz, Laminat und Formica	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604		V
DT8470-QZ	DW876	Holz - kleine Radien	2215	4	0.6	1.8	1	5011402380978		V
DT8471-QZ	DW876	Holz - Radien	2215	6	0.4	4.2	1	5011402380985		V
DT8472-QZ	DW876	Holz - Längs- und Querschnitte	2215	10	0.4	4.2	1	5011402380992		V
DT8473-QZ	DW876	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte, (größere Materialstärken)	2215	16	0.6	6.4	1	5011402381005		V
DT8474-QZ	DW876	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte	2215	20	0.6	6.4	1	5011402381012		V
DT8475-QZ	DW876	NE-Metall - Dünnschnitt	2215	6	0.6	1.4	1	5011402381029		V
DT8476-QZ	DW876	NE-Metall - größere Materialstärken	2215	12	0.6	1.8	1	5011402381036		V

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln

Artikel-Nummer	passend für Hobel	Beschreibung	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3901-QZ	DW676	HM-Wendemesser, 80 mm	1 Paar	5035048059456		II
DT3905-QZ	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	HSS-Wendemesser, 82 mm	1 Paar	5011402381852		II
DT3906-QZ	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	HM-Wendemesser, 82 mm	1 Paar	5011402381869		II